

**LED kapesní svítilna s bateriemi, Barva: BLACK****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081437 BLACK
GTIN	4062406087364
Třída artiklu	02A

**Popis****Provedení:**

Kvalitní, robustní LED kapesní svítilna s dlouhou životností z eloxovaného hliníku.

**Nejmodernější LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.**

- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Pryžový potah tlačítkového spínače.**

S **hlavou svítilny** schopnou zaostřovat.

V různých barvách.

**Funkce:**

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Technický popis**

Ø hlavy	27 mm
Součástí dodávky je brašna na opasek	ne
Světelný tok stupeň 2	100 lm
Ochranná třída IP	IP 54

Typ baterií	Micro, AAA
Doba svícení	4 h
Zóna ATEX	žádná
Doba svícení stupeň 2	12 h
Barva pláště	BLACK
Počet obsažených baterií	3
Světelný tok	250 lm
Osvětlovací těleso	Modul LED
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Celková délka	143 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Kapesni svitilna

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081552 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081551 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081554 LR3
Držák na baterie Provedení 3AAA	081506 3AAA
Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081559 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081553 LR3