

**LED kapesní svítilna s bateriemi, Barva: SILVER****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Kvalitní, robustní LED kapesní svítilna s dlouhou životností z eloxovaného hliníku.

Nejmodernější LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.

- **Ochrana proti odkutálení.**
- **Pryžový potah tlačítkového spínače.**

S **hlavou svítilny** schopnou zaostřovat.

V různých barvách.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Světelný tok stupeň 2	100 lm
Typ baterií	Micro, AAA
Zóna ATEX	žádná
Ochranná třída IP	IP 54

Doba svícení	4 h
Ø hlavy	27 mm
Světelný tok	250 lm
Osvětlovací těleso	Modul LED
Barva pláště	SILVER
Počet obsažených baterií	3
Doba svícení stupeň 2	12 h
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Celková délka	143 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Kapesní svítilna

Příslušenství

Držák na baterie Provedení 3AAA	081506 3AAA
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081552 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081551 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081553 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081554 LR3
Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081559 LR3