

Garant**SNMG 120408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251324 HB7020 |
| GTIN | 4045197716484 |
| Třída artiklu | 21G |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Posuv f | 0,25 - 0,8 mm/ot, |
| Hloubka řezu a_p | 1,5 - 9 mm |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Lamač třísek | SG |
| Hlavní způsob použití | P |
| Typ | HB7020 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 100 - 300 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120408 |

| | |
|--------------------|--|
| Počet výměn/řezání | 8 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |