

Garant
Trapézový ruční závitník jednotlivý řezací závitník, bez povlaku, Tr: TR24X5

Údaje o objednávce

Artikové číslo	130780 TR24X5
GTIN	4062406087777
Třída artiklu	11G

Popis
Provedení:

 3dílná sada, **skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.**

- **Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.**
- **Dokončovací závitník tolerance H7.**

Upozornění:
Nástroj není vhodný pro reverzaci.

Stoupání závitu: 5 mm

Celková délka L: 190 mm

 Stopka Ø D_s: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Otvor pod závit Ø: 19,25 mm

Technický popis

Otvor pod závit Ø	19,25 mm
Stoupání závitu	5 mm
Počet drážek na třísky	3
Celková délka L	190 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Stopka Ø D _s	18 mm
Počet břitů Z	3
Rozměr závitu	24
Povlak	bez povlaku

Druh závitu	TR
Vrcholový úhel	30 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Toleranční třída	DIN 103 7H
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Závitník ruční
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník