

Garant**Speciální TK vrták DIN 6535 HA, bez povlaku, Ø DC ±0,003: 6,99 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 121201 6,99 |
| GTIN | 4045197715821 |
| Třída artiklu | 11E |

Popis**Provedení:**

Spirálový přesný vrták na plasty. **Samostředění** díky **1břité geometrii** má za následek **nejvyšší stálost rozměrů**. **Leštěné** spirálové drážky pro **optimální odvádění třísek**. **Dodržení tolerančního pásma IT7** od Ø vstupu až do Ø výstupu **díky speciálnímu zašpičatění** možné.

Doporučení:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: objednávejte s č. **121201 + 129100HB**.

Typ **HE**: objednávejte s č. **121201 + 129100HE**.

Norma: DIN 6537

Tolerance jmenovitý Ø: ±0,003

Počet břitů Z: 1

Semi-standardní: ano

Tolerance jmenovitý Ø: ±0,003

Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 : 42,6 mm

Celková délka L: 91 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm

Posuv f v PEEK: 0,2 mm/ot,

Technický popis

| | |
|-------------------|---------|
| Tolerance stopky | h6 |
| Počet břitů Z | 1 |
| Jmenovitý Ø D_c | 6,99 mm |

| | |
|---|------------------|
| Délka drážky pro třísky L_c | 53 mm |
| Tolerance jmenovitý \varnothing | $\pm 0,003$ |
| Stopka $\varnothing D_s$ | 8 mm |
| Celková délka L | 91 mm |
| Posuv f v PEEK | 0,2 mm/ot, |
| Norma | DIN 6537 |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 42,6 mm |
| Semi-standardní | ano |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | TK |
| Hloubka vrtání do | 5xD |
| Vrcholový úhel | 120 stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Služby

| | |
|------------------------|-----------|
| Broušení stopky Typ HB | 129100 HB |
| Broušení stopky Typ HE | 129100 HE |