



LED pracovní svítilna s věrnou reprodukcí barev COLOUR MATCH, Typ: MINI



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

COLOUR MATCH. Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro **perfektní reprodukci barev** a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. **Vyměnitelná skleněná čočka** a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění. **MINIMATCH.** S funkcí 2 COLOUR LIGHT. Ta umožňuje vybrat si ze dvou teplot barev dle pracovního úkolu. Teplé světlo (4500 K) na světlé povrchy a studené světlo (6500 K) na tmavé povrchy.

Nabíjecí prachotěsná a vodotěsná akumulátorová ruční pracovní svítilna. S robustním, otočným hákem a se zabudovaným silným magnetem. Flexibilní hlava svítilny (180° výkyvná).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Barva světla	studená bílá

Barva světla	teplá bílá
Barva světla	věrná barva
Světelný tok	200 lm
Napětí akumulátorů	3,7 V
Kapacita akumulátoru	1,6 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů	1
Teplota barev	4500 - 6500 K
Hodnota CRI	96
Ochranná třída IP	IP 65
Celková šířka	60 mm
Doba svícení	2 h
Celková délka	156 mm
Hmotnost	190 g
Zóna ATEX	žádná
Druh produktu	Pracovní svítilna