



## Nabíjecí pracovní LED svítilna s věrnou reprodukcí barev COLOUR MATCH, Typ: MULTI3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

**COLOUR MATCH.** Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro **perfektní reprodukci barev** a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. **Vyměnitelná skleněná čočka** a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění. **MULTIMATCH 3.** Výkonná přenosná akumulátorová pracovní svítilna s výběrem z 5 stupňů barevných teplot. Na zadní straně zobrazené kapacity akumulátoru a zbývající doba. Zabudovaná stavěcí nožka, vhodné pro přímou montáž na stativ Scangrip 081252 1,35-3.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky.

Ochranná třída IP: IP 67

Zóna ATEX: žádná

Světelný tok: 3000 lm

Doba svícení: 15 h

Hodnota CRI: 96

Počet obsažených akumulátorů: 1

Typ akumulátoru: Li-Ion

**Technický popis**

Barva světla	věrná barva
Světelný tok	3000 lm
Doba svícení	15 h
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Počet obsažených akumulátorů	1
Napětí akumulátorů	11,1 V
Zóna ATEX	žádná
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru	Li-Ion
Celková délka	240 mm
Celková šířka	230 mm
Hodnota CRI	96
Hmotnost	1970 g
Označení výrobce	MULTIMATCH 3
Druh produktu	Pracovní svítlna