



## LED pracovní svítilna s věrnými barvami COLOUR MATCH, Typ: SUN3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081513 SUN3
GTIN	5708997356517
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

**COLOUR MATCH.** Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro **perfektní reprodukci barev** a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. **Vyměnitelná skleněná čočka** a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění. **SUNMATCH 3.** Akumulátorová ruční pracovní svítilna s výběrem z 5 stupňů teplot barvy (funkce ALL DAYLIGHT).

Nabíjecí prachotěsná a vodotěsná akumulátorová ruční pracovní svítilna. S robustním, otočným hákem a se zabudovaným silným magnetem. Flexibilní hlava svítilny (180° výkyvná).

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a USB kabelu.

Ochranná třída IP: IP 65

Zóna ATEX: žádná

Světelný tok: 500 lm

Doba svícení: 4 h

Hodnota CRI: 96

Počet obsažených akumulátorů: 1

Typ akumulátoru: Li-Ion

## Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Světelný tok	500 lm
Napětí akumulátorů	3,7 V
Barva světla	věrná barva
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Doba svícení	4 h
Celková šířka	60 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Hodnota CRI	96
Celková délka	190 mm
Hmotnost	270 g
Zóna ATEX	žádná
Označení výrobce	SUNMATCH 3
Druh produktu	Pracovní svítilna

## Příslušenství

BATERIE PRO SUNMATCH 2/3	03.5375
--------------------------	---------