

Garant**Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 16/1,5Xmm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Třída artiklu	21W

Popis

Provedení:

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Šířka zápichu w	1,5 mm
t_{\max} vnitřní obrábění	6 mm
Středové přesazení L_3	10,5 mm
Šroub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	19 mm
Nepodepřená délka L_1 odsazené držáky	30 mm
Celková délka L	180 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 12

279815 12

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500