

## HEDI

### Závěsný rozvaděč energií pro F, B, PL, CZ, Typ: 250SAFE



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081146 250SAFE
GTIN	4003644021116
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Kompaktní závěsný rozvaděč energií s robustním pouzdem, zesíleným tvrdou pryží, pro rozvody napětí, resp. stlačeného vzduchu, které šetří místo a zajišťují pořádek.

Se zásuvkou pro **země F, B, PL a CZ**. 2x tlačítková bezpečnostní spojka 3/8 palce, hadice na stlačený vzduch 2 m.

##### Upozornění:

Závěsný rozvaděč energií s ethernetovou přípojkou na poptávku.

#### Technický popis

Výška	305 mm
Počet přípojek stlačeného vzduchu	2
Šířka	227 mm
Počet zásuvek 400 V / 16 A	1
Hloubka	212 mm

Počet zásuvek 250 V	6
Jmenovitý výkon	9,5 kW
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Druh produktu	Rozvaděče energií