



Bezpečnostní navíječka hadic, plastový plášť stlačený vzduch, Ø 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 10Sm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080071 10S
GTIN	7391390404046
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Bezpečnostní navíječka hadic s vedením hadice a kontrolovaným, silným zatahováním. Uzavřený **plastový plášť** odolný proti lomu, pro použití ve špinavém a prašném prostředí. Kompaktní konstrukce a jednoduchá montáž na stěnu resp. na strop s **rozsahem otáčení 180°**. **PU hadice** vhodná pro vysoký objem průtoku s vysokou odolností proti oděru a s ocelovými přípojkami na stlačený vzduch.

Navíječka hadic s PU-hadicí v signální barvě **neonově zelená**.

Upozornění:

Spojka viz č. 080286.

Technický popis

Využitelná délka hadice	10 m
Barva pláště	modrá
Barva hadice	neonově zelená
Materiál hadice	Polyuretan
Přípojka výstupu	1/4 palec
Maximální provozní tlak	16 bar

Materiál pláště	plast
Navíjecí automatika SCS	ano
Přípojka vstup	1/4 palec
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Hadice vnější Ø	12 mm
Šířka korpusu	406 mm
Hloubka korpusu	190 mm
Výška korpusu	313 mm
Vhodné pro	Stlačený vzduch
Atribut názvu produktu	Ø 8×12 mm
Druh produktu	Navíječka hadic

Příslušenství

Bezpečnostní spojavnitřní závit Vnitřní připojovací závit 1/4 palec	080286 1/4
Bezpečnostní spojavnitřní závit Vnitřní připojovací závit 1/2 palec	080286 1/2
Bezpečnostní spojavnitřní závit Vnitřní připojovací závit 3/8 palec	080286 3/8