

Waldmann **Lupa s LED osvětlením ESD provedení, Ø čočky: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	491525 160
GTIN	4013330014568
Třída artiklu	49A

**Popis****Provedení:**

Lupa s osvětlením s inovačním designem pro nejvyšší nároky. Velký průzor s Ø 153 mm pro viditelnost bez zkreslení. Jedinečně pohyblivá a vyvážená svítilna na tyči (hliník) s enormním akčním rádiusem. Uzavřená konstrukce na ochranu uživatele a s integrovanou technikou.

- **Skleněná čočka je zcela odolná vůči poškrábání**
- **3D kloub hlavy pro individuální nastavování a fixování.**
- **Osvětlení: 48 vysoce výkonných LED, příkon jen 16 W. Maximální svítivost 7 503 lx, plynule stmívatelné. Světelné vlastnosti lze ovlivňovat třístupňovým spínačem. LED s životností až 50 000 h.**
- **Segmentové spínání (vizualizace) umožňuje světelné efekty se zdůrazněním struktury. Velmi dobrá detekce barev a dobré kontrastní vidění.**
- **Díky speciálnímu povlaku je vhodné pro pracoviště ESD.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně napájecího zdroje do zásuvky 100 - 240 V, 50/60 Hz, krytu čočky, příruby k přišroubování, podstavce.

**Zvláštní příslušenství:**

Svorka pro upevnění na stole 491670 vel. ESD

**Upozornění:**

Zdroj světla může vyměnit výrobce.

**Technický popis**

Vyložení	1356 mm
Zvětšení (xnásobné)	1,9
Délka kloubového ramena A	500 mm
Délka kloubového ramena B	484 mm
Ø hlavy	250 mm
Ø čočky	153 mm
Teplota barev	cca 4000 K
Zdroj energie	Síťový provoz
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Lupa s osvětlením

## Příslušenství

Stolní svorka pro svítidlo č. 491521 / 1494 / 1496 Typ REG	491670 REG
--	------------