

Garant**Ruční závitník jednotlivý dokončovací závitník, bez povlaku, M: M27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130430 M27
GTIN	4062406089399
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

Závitník, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku. Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 3 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D_s: 20 mm

Stopka 4hran □: 16 mm

Ø otvoru pod závit: 24 mm

Technický popis

Hloubka závitu	81 mm
Stoupání závitu	3 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	20 mm
Druh závitu	M

Norma	DIN 352
Ø otvoru pod závit	24 mm
Závit Ø	27 mm
Celková délka L	110 mm
Počet drážek na třísky	3
Rozměr závitu	M27
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	omezené použití		

Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití