

Garant**Ruční závitník jednotlivý předřezávací závitník, bez povlaku, M: M22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130410 M22
GTIN	4062406088583
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

Závitník, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku. Předřezávací závitník s dlouhým vodícím čepem.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 2,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 19,5 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	19,5 mm
Celková délka L	100 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	22 mm
Hloubka závitů	66 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Druh závitů	M
Stoupání závitů	2,5 mm

Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	14,5 mm
Norma	DIN 352
Počet drážek na třísky	3
Toleranční třída	ISO 2 6H
Rozměr závitu	M22
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	omezené použití		

Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití