

**Garant****Nástavbová čelist Gripp výkyvná, Pro typ: 160****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361129 160
GTIN	4062406090272
Třída artiklu	310

**Popis****Použití:**

Pro uchycení upínacích vložek č. 361160 7 a 361238 – 361250. Slouží pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

**Vhodné pro:**

5osý svěrák v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105 – 361110.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

**Upozornění:**

Doporučeno k montáži na **fixní upínací modul**.

Vhodná protilehlá čelist č. 361128.

**Technický popis**

Délka $l_1$	40 mm
Výška čelistí $h$	40 mm
Výška $h_1$	40 mm
Šířka čelistí $b$	160 mm
Vhodné pro barevný kód	Xpent1-2
Úhel kyvu	30 stupeň

Délka čelistí I	78,5 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák