

Garant**Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 80S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363000 80S
GTIN	4062406090487
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- **Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.**
- **Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.**
- **Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.**
- **Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (vel. 50 a 80) přes mezidesku.**
- **Výměna čelistí bez pomoci nástrojů. Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.**
- **Automatizační rozhraní.**
- **Geniální systém rychlé výměny čelisti bez nástroje.**
- **Upínací síla až 25 kN při krouticím momentu 90 Nm.**
- **Rychlá a intuitivní obsluha.**
- **Přesnost opakování <0,01 mm.**
- **Stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů.**
- **Matice vřetena s výkyvnou funkcí a bez ní.**
- **Upínací hrana pro upínky.**
- **Nastavení středu pomocí klíče na čelní otvory.**

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363010 – 363045.

Rozsah dodávky:

Základní lišta, vřeteno, matice vřetena, **kryt vřetena č. 363083.**

Zvláštní příslušenství:

6hranný šroubovák č. 627424 vel. 5, klíč na čelní otvory č. 628600 vel. 2, momentový klíč č. 656050, hlavice nástrčného klíče č. 642229, upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čep

GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079). Montážní stanice č. 358595 52/96.

Upozornění:

Vhodné nastavbové čelisti č.363010 – 363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti. Odstraňte upínací mezery u typů XS a XSP a H s přesazenými nastavbovými čelistmi.

Technický popis

Hmotnost	3,2 kg
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Xtric 80
Řada	Xtric
Upínací síla do maximálně	25 kN
L	170 mm
B	80 mm
Rozměry velikostí klíčů	10 mm
Rozměry velikostí klíčů	5 mm
Maximální utahovací moment	85 Nm
Rozsah upnutí S2	74 - 144 mm
Rozsah upnutí S1	0 - 76 mm
Výška H	40 mm
Podélná drážka	20 mm
Spodní strana s roztečí	52 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Pár paralelních podložekmagnetické Výška 22C mm	363075 22C
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 20C mm	363075 20C
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 15 mm	363075 15
Nastavbová čelist systém LANG Pro typ 80	363018 80

Nástavbová čelist systém LANG s redukovanou šířkou Pro typ 40C	363030 40C
Matice vřetena, pevná, doprava Typ 80	363097 80
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 20 mm	363075 20
Matice vřetena, výkyvná, doprava Typ 80	363099 80
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 10 mm	363075 10
Nástavbová čelist systém LANG povlakovaná Pro typ 80	363022 80
Nástavbová čelist standardní povlakovaná Pro typ 80	363014 80
Adaptérová deska středícího svěráku ZS typ / pro upínací hrnec Ø 120 mm	363080 120
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 5 mm	363075 5
Nástavbová čelist standardní Pro typ 80	363010 80
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642229 10
Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 120 Nm	656050 120
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 22 mm	363075 22
Měkká nástavbová čelist Typ 120S	363034 120S
Měkká nástavbová čelist Typ 120A	363034 120A
Sada vyrovnávacích a upínacích nástrojů Xtric Typ 80	363102 80
Matice vřetena, výkyvná, doleva Typ 80	363098 80
Nástavbová čelist standardní s redukovanou šířkou Pro typ 40C	363026 40C
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 7 mm	363075 7
Náhradní vřeteno pro XTRIC Typ 80S	363084 80S