

**Garant****Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 80MP****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363000 80MP
GTIN	4062406090517
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

- **Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.**
- **Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.**
- **Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.**
- **Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (vel. 50 a 80) přes mezidesku.**
- **Výměna čelistí bez pomoci nástrojů. Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.**
- **Automatizační rozhraní.**
- **Geniální systém rychlé výměny čelisti bez nástroje.**
- **Upínací síla až 25 kN při krouticím momentu 90 Nm.**
- **Rychlá a intuitivní obsluha.**
- **Přesnost opakování <0,01 mm.**
- **Stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů.**
- **Matice vřetena s výkyvnou funkcí a bez ní.**
- **Upínací hrana pro upínky.**
- **Nastavení středu pomocí klíče na čelní otvory.**

**Použití:**

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

**Vhodné pro:**

Nástavbové čelisti č. 363010 – 363045.

**Rozsah dodávky:**

Základní lišta, vřeteno, matice vřetena, **kryt vřetena č. 363083.**

**Zvláštní příslušenství:**

6hranný šroubovák č. 627424 vel. 5, klíč na čelní otvory č. 628600 vel. 2, momentový klíč č. 656050, hlavice nástrčného klíče č. 642229, upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čep

GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079). Montážní stanice č. 358595 52/96.

#### Upozornění:

Vhodné nastavbové čelisti č.363010 – 363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti. Odstraňte upínací mezery u typů XS a XSP a H s přesazenými nastavbovými čelistmi.

## Technický popis

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Xtric 80
B	80 mm
Hmotnost	4 kg
Řada	Xtric
Upínací síla do maximálně	25 kN
L	220 mm
Úhel kyvu	±2 stupeň
Rozměry velikostí klíčů	5 mm
Rozměry velikostí klíčů	10 mm
Maximální utahovací moment	85 Nm
Rozsah upnutí S1	0 - 126 mm
Rozsah upnutí S2	74 - 194 mm
Výška H	40 mm
Podélná drážka	20 mm
Spodní strana s roztečí	52 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

## Příslušenství

Pár paralelních podložekmagnetické Výška 20 mm	363075 20
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 10 mm	363075 10
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 5 mm	363075 5

Pár paralelních podložekmagnetické Výška 20C mm	363075 20C
Nástavbová čelist systém LANG povlakovaná Pro typ 80	363022 80
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 22C mm	363075 22C
Matice vřetena, pevná, doprava Typ 80	363097 80
Nástavbová čelist standardní s redukovanou šířkou Pro typ 40C	363026 40C
Měkká nástavbová čelist Typ 120S	363034 120S
Nástavbová čelist standardní Pro typ 80	363010 80
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 15 mm	363075 15
Nástavbová čelist systém LANG Pro typ 80	363018 80
Sada vyrovnávacích a upínacích nástrojů Xtric Typ 80	363102 80
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 7 mm	363075 7
Nástavbová čelist systém LANG s redukovanou šířkou Pro typ 40C	363030 40C
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 22 mm	363075 22
Ložisko vřetena, kompletní Typ 80/220	363008 80/220
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642229 10
Měkká nástavbová čelist Typ 120A	363034 120A
Matice vřetena, výkyvná, doleva Typ 80	363098 80
Matice vřetena, výkyvná, doprava Typ 80	363099 80
Adaptérová deska středícího svěráku ZS typ / pro upínací hrnec Ø 120 mm	363080 120
Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 120 Nm	656050 120
Nástavbová čelist standardní povlakovaná Pro typ 80	363014 80