


**Garant****Nástavbová čelist standardní povlakovaná, Pro typ: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363014 80
GTIN	4062406090531
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.  
S potažením na hladké upínací ploše pro optimální přídržnou sílu.

**Technický popis**

$b_1$	80 mm
Výška čelistí h	28 mm
Výška $h_1$	3 mm
Vhodné pro barevný kód	Xtric 80
Délka $l_1$	3 mm
Délka čelistí l	50 mm
Výška $h_2$	13 mm
Hmotnost	0,45 kg
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

