



Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 210



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313755 210
GTIN	2050001929785
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Zešikmené pro malé upínání Ø.

Jemně frézovaná drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro :

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhms a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Vhodné pro barevný kód: Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk

Délka L: 102 mm

Šířka B: 35 mm

Výška H: 40 mm

Vzdálenost otvoru a: 20 mm

Vzdálenost otvoru b: 25 mm

Šířka drážky D: 14 mm

Technický popis

Vzdálenost otvoru b	25 mm
---------------------	-------

Délka L	102 mm
Šířka drážky D	14 mm
Šířka B	35 mm
Výška H	40 mm
Pro závit DIN 912	M12
Vzdálenost otvoru a	20 mm
Pro typ sklíčidla	210 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo