



Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 165



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313715 165
GTIN	2050001929686
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhml a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Technický popis

Výška H	32 mm
Pro typ sklíčidla	165 mm
Šířka drážky D	12 mm
Délka L	72 mm
Šířka B	32 mm
Vzdálenost otvoru b	20 mm

Pro závit DIN 912	M10
Vzdálenost otvoru a	15 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo