

**Sada segmentových čelistí 3dílná, ocel, Pro typ sklíčidla: 250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313435 250
GTIN	2050001929525
Třída artiklu	33T

Popis**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

Použití:

Rozsáhlé upínání s malou deformací.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Technický popis

Pro typ sklíčidla	250 mm
Výška H	70 mm
Délka L	80 mm
Vzdálenost otvoru b	28 mm
Vzdálenost otvoru a	30 mm

Šířka B	180 mm
Šířka drážky D	21 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo