



Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 315/6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313137 315/6
GTIN	2050001928924
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Tělo sklíčidla kalené do Ø 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších Ø.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně: 14 - 333 mm

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř: 95 - 326 mm

Upínací zdvih na čelist S: 9,9 mm

Vnější Ø A: 323 mm

Průchod E: 92 mm

Ø středícího kužele B: 106,39 mm

Technický popis

Průchod E	92 mm
Ø středícího kužele B	106,39 mm
Typ	315
Hmotnost	62,1 kg
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	14 - 333 mm
Maximální počet otáček	3400 min ⁻¹
Upínací zdvih na čelist S	9,9 mm
Vnější Ø A	323 mm
Velikost rozpěrných šroubů	M12
Počet rozpěrných šroubů	4
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	95 - 326 mm
Upínání krátký kužel	6
Klíč vnitřní 6hran K	16 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Skličidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315	313210 315
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313207 315
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313205 315
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313200 315
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315	313250 315