



Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 210



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313715 210
GTIN	2050001929693
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidlu porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Vzdálenost otvoru a	24 mm
Pro typ sklíčidla	210 mm
Pro závit DIN 912	M12
Výška H	40 mm
Vzdálenost otvoru b	25 mm
Šířka drážky D	14 mm

Délka L	95 mm
Šířka B	35 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo