




## Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 210



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313470 210
GTIN	2050001929631
Třída artiklu	33T

### Popis

#### Provedení:

**Jemně frézovaná** drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

Kalené.

#### Použití:

Pro vnější a vnitřní upínání.

#### Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

#### Vhodné pro:

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhml a jiné výrobky.

#### Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

#### Upozornění:

**Dokoupené nastavbové a stupňovité čelisti musejí být ve sklíčidle vybroušeny na obvodovou házivost a rovinnost.**

- Pro přizpůsobení sklíčidlu porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

### Technický popis

Délka L	84,3 mm
Vzdálenost otvoru a	28,7 mm
Pro typ sklíčidla	210 mm
Výška H	49 mm

Vzdálenost otvoru b	19 mm
Šířka drážky D	17 mm
Šířka B	40 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo