



## Skříčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 160



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313117 160
GTIN	2050001928757
Třída artiklu	33U

### Popis

#### Provedení:

- **Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.**
- **Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.**
- **Modulární systém ochranných pouzder.**
- **Nejkratší časy přestrojování.**
- **Těleso skříčidla kalené do Ø 315 mm.**
- **Velký průchozí otvor (rozměr E!).**
- **Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.**
- **Základní čelisti kompatibilní se skříčidly systému „F“ a systému „Duro“.**
- **Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.**
- **Přesné upínání nejmenších Ø.**

#### Text upoutávky:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso skříčidla.

Základní čelisti se šikmým ozubením.

Speciální tvor s hranou proti stříkání.

Tlačítko pro výměnu čelistí.

Pojistka čelistí (3-násobná – mimo vel. 400).

Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.

Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

**Použití:**

Pro stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Materiál:**

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

**Rozsah dodávky:**

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

**Zvláštní příslušenství:**

**Náhradní a přídavné čelisti** viz č. 313200 – 313350.

## Technický popis

Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	65 - 186 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	5 - 170 mm
Upínací zdvih na čelist S	6,5 mm
Hmotnost	7,9 kg
Středící Ø B	145 mm
Typ	160
Průchod E	42 mm
Klíč vnitřní 6hran K	12 mm
Vnější Ø A	165 mm
Maximální počet otáček	5400 min <sup>-1</sup>
Výška sklíčidla D	68,5 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

## Příslušenství

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160	313250 160
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160	313210 160
Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 160	313207 160
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 160	313200 160
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 160	313205 160