



## Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s nedělenými stupňovitými čelistmi, DIN 702-4, Typ: 250



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313115 250
GTIN	2050001928726
Třída artiklu	33U

### Popis

#### Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Těleso sklíčidla kalené do  $\varnothing$  315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších  $\varnothing$ .

#### Text upoutávky:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso sklíčidla.

Základní čelisti se šikmým ozubením.

Speciální tvar s hranou proti stříkání.

Tlačítko pro výměnu čelistí.

Pojistka čelistí (3-násobná – mimo vel. 400).

Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.

Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

**Použití:**

Pro stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Materiál:**

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

**Rozsah dodávky:**

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

**Zvláštní příslušenství:**

**Náhradní a přídavné čelisti** viz č. 313200 – 313350.

## Technický popis

Hmotnost	28,8 kg
Středící Ø B	235 mm
Typ	250
Upínací zdvih na čelist S	7,7 mm
Klíč vnitřní 6hran K	16 mm
Průchod E	62 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	92 - 252 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	10 - 250 mm
Vnější Ø A	256 mm
Výška sklíčidla D	98 mm
Maximální počet otáček	4200 min <sup>-1</sup>
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

## Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313205 250
Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313200 250
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250	313250 250
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250	313210 250
Sada základních čelistí 3dílná,přímé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313207 250