



Skříčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s nedělenými stupňovitými čelistmi, DIN 702-4, Typ: 315



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313115 315
GTIN	2050001928733
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Tělo skříčidla kalené do \varnothing 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se skříčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších \varnothing .

Text upoutávky:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné tělo skříčidla.

Základní čelisti se šikmým ozubením.

Speciální tvar s hranou proti stříkání.

Tlačítko pro výměnu čelistí.

Pojistka čelistí (3-násobná – mimo vel. 400).

Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.

Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

Použití:

Pro stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Technický popis

Klíč vnitřní 6hran K	16 mm
Maximální počet otáček	3400 min ⁻¹
Středící Ø B	300 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	14 - 333 mm
Vnější Ø A	323 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	95 - 326 mm
Výška sklíčidla D	117 mm
Upínací zdvih na čelist S	9,9 mm
Typ	315
Průchod E	92 mm
Hmotnost	54,2 kg
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315	313210 315
Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313200 315
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315	313250 315
Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313205 315
Sada základních čelistí 3dílná,přímé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313207 315