



Skříčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 250



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313117 250
GTIN	2050001928771
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Těleso skříčidla kalené do \varnothing 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se skříčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších \varnothing .

Text upoutávky:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso skříčidla.

Základní čelisti se šikmým ozubením.

Speciální tvar s hranou proti stříkání.

Tlačítko pro výměnu čelistí.

Pojistka čelistí (3-násobná – mimo vel. 400).

Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.

Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

Použití:

Pro stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Technický popis

Průchod E	62 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	92 - 252 mm
Upínací zdvih na čelist S	7,7 mm
Hmotnost	28,8 kg
Klíč vnitřní 6hran K	16 mm
Maximální počet otáček	4200 min ⁻¹
Výška sklíčidla D	98 mm
Typ	250
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	10 - 250 mm
Vnější Ø A	256 mm
Středící Ø B	235 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250	313250 250
Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313200 250
Sada základních čelistí 3dílná,přímé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313207 250
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 250	313210 250
Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 250	313205 250