

HEDI

Mobilní rozvaděč energií pro F, B, PL, CZ, Typ: 400



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081140 400
GTIN	4003644021093
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Mobilní rozvaděč zásuvek s robustním pláštěm zesíleným tvrdou pryží. Přípojné vedení 2,5 m H07RN-F 3G2,5 s konektorem Schuko 250 V.

Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Šířka: 227 mm

Hloubka: 212 mm

Výška: 305 mm

Světelný tok: 2000 lm

Počet zásuvek 250 V: 4

Počet zásuvek 400 V / 16 A: 2

Technický popis

Výška	305 mm
Hloubka	212 mm
Počet zásuvek 250 V	4
Počet zásuvek 400 V / 16 A	2
Šířka	227 mm
Světelný tok	2000 lm
Zdroj energie	Síťový provoz

Druh produktu

Rozvaděče energií