

Garant**Upínací matice ER vnitřní, Pro ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309621 16
GTIN	4062406093440
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Vnitřní upínací matice s vnějším závitem. **Se 6-hranem** OK 25.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER s vnitřním závitem.

Zvláštní příslušenství:

Jednostranný otevřený klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.
Těsnicí podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Maximální utahovací moment	40 Nm
Pro ER	16 mm
Závit	M24×1
Vnější Ø D	24 mm

Celková délka L	11 mm
Rozměr klíče OK	19 mm
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínací matice