




Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 165



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313770 165
GTIN	2050001929822
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

Kalené.

Použití:

Pro vnější a vnitřní upínání.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

Dokoupené nastavbové a stupňovité čelisti musejí být ve sklíčidle vybroušeny na obvodovou házivot a rovinnost.

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Technický popis

Pro typ sklíčidla	165 mm
Šířka drážky D	12 mm
Vzdálenost otvoru a	14 mm
Výška H	36 mm

Vzdálenost otvoru b	20 mm
Šířka B	28 mm
Délka L	67 mm
Materiál	Ocel 16MnCr5
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo