



Skříčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s nedělenými stupňovitými čelistmi, DIN 702-4, Typ: 400



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313115 400
GTIN	2050001928740
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Těleso skříčidla kalené do \varnothing 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se skříčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších \varnothing .

Text upoutávky:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso skříčidla.

Základní čelisti se šikmým ozubením.

Speciální tvar s hranou proti stříkání.

Tlačítko pro výměnu čelistí.

Pojistka čelistí (3-násobná – mimo vel. 400).

Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.

Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

Použití:

Pro stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Technický popis

Typ	400
Průchod E	102 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	20 - 408 mm
Upínací zdvih na čelist S	12 mm
Výška sklíčidla D	124 mm
Klíč vnitřní 6hran K	19 mm
Maximální počet otáček	2200 min ⁻¹
Středící Ø B	380 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	137 - 408 mm
Hmotnost	99 kg
Vnější Ø A	408 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 400	313200 400
Sada základních čelistí 3dílná,přímé ozubení Pro typ sklíčidla 400	313207 400
Sada základních čelistí 3dílná,šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 400	313205 400
Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 400	313210 400