



## Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 210



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313455 210
GTIN	2050001929594
Třída artiklu	33T

### Popis

#### Provedení:

**Jemně frézovaná** drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

Zešikmené pro malé upínání Ø.

#### Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

#### Vhodné pro:

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhms a jiné výrobky.

#### Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

#### Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

### Technický popis

Pro typ sklíčidla	210 mm
Výška H	40 mm
Délka L	98 mm
Šířka drážky D	17 mm
Vzdálenost otvoru a	15 mm
Vzdálenost otvoru b	22 mm

Šířka B	35 mm
Pro závit DIN 912	M12
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo