



Skříčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a nedělenými stupňovitými čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 315/8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313135 315/8
GTIN	2050001928863
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Tělo skříčidla kalené do Ø 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se skříčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších Ø.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Skříčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Technický popis

Počet rozpěrných šroubů	4
Velikost rozpěrných šroubů	M16
Průchod E	92 mm
Upínání krátký kužel	8
Maximální počet otáček	3400 min ⁻¹
Ø středícího kužele B	139,735 mm
Hmotnost	62,6 kg
Vnější Ø A	323 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	95 - 326 mm
Upínací zdvih na čelist S	9,9 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	14 - 333 mm
Typ	315
Klíč vnitřní 6hran K	16 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Skličidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Tvrdé nástavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315	313250 315
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315	313205 315

Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 315

313207 315

Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 315

313210 315

Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 315

313200 315