

FAHRION®
FAHRIGER WERKZEUGE**Tlačná upínací kleština kulatá, DIN 6343, 185 E, Upínací Ø: 8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329555 8 |
| GTIN | 4045197724649 |
| Třída artiklu | 34D |

Popis**Provedení:**

Upínací kleštiny, **profil kruhový, odstupňovaný po 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Norma:**DIN 6343****Přesnost:**

Tolerance obvodové házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Upozornění:

Jiné průměry a tvary (např. 4-hran nebo 6-hran) **na poptávku!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 9,0 mm s příčnými drážkami.

Technický popis

| | |
|-----------------|-----------|
| A | 73 mm |
| F | 66 mm |
| Úhel α | 15 stupeň |
| K | 84 mm |
| Upínací Ø | 8 mm |
| Celková délka L | 110 mm |

| | |
|---------------|------------------|
| Typ | 185 E |
| Druh produktu | Upínací kleština |