


**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313770 250
GTIN	2050001929846
Třída artiklu	33T

Popis**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

Kalené.

Použití:

Pro vnější a vnitřní upínání.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

Dokoupené nastavcové a stupňovité čelisti musejí být ve sklíčidle vybroušeny na obvodovou házivost a rovinnost.

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Technický popis

Výška H	54 mm
Vzdálenost otvoru a	25,5 mm
Šířka B	40 mm
Vzdálenost otvoru b	30 mm

Šířka drážky D	16 mm
Délka L	101,5 mm
Pro typ sklíčidla	250 mm
Materiál	Ocel 16MnCr5
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo