



## Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 250



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313415 250
GTIN	2050001929495
Třída artiklu	33T

### Popis

**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhms a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

### Technický popis

Pro závit DIN 912	M16
Délka L	120 mm
Šířka B	50 mm
Šířka drážky D	21 mm
Vzdálenost otvoru a	30 mm
Výška H	80 mm

Vhodné též pro typ sklíčidla	315 mm
Pro typ sklíčidla	250 mm
Vzdálenost otvoru b	28 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo