

**CNMM 1204XR, Řezný materiál: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 1204XR PR015S Druh: PR015S

Lamač třísek: SX

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm

Posuv f : 0,15 - 0,45 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Druh	PR015S
Lamač třísek	SX
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 1204XR
Počet výměn/řezání	4
Podložka	259031 15
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení