

Sideboard s posuvnými dvířky, Šířka: 1200 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	974210 1200
GTIN	2050002049635
Třída artiklu	91Q

Popis

Provedení:

Skříň s posuvnými dveřmi ze dřeva se středovou příčkou a dvěma policemi (vždy vlevo a vpravo od středové příčky), silné 25mm, nastavitelné v rastru 32mm. Skříň se stabilními pohledovými zadními stěnami. Dodávka včetně obloukového madla. Ocelový podstavec, vysoký 30mm, včetně výškových vyrovnávacích šroubů. Cylindrický zámek se dvěma klíči.

Lakování:

Ze dřeva s kovově šedou malaminovou povrchovou úpravou. **Podstavec** kovově šedá, **práškově nanášený lak.**

Výškové nastavení v rastru: 32 mm

Výška: 779 mm

Šířka: 1200 mm

Hloubka: 450 mm

Užitná výška: 705 mm

Počet polic: 2

Technický popis

Šířka	1200 mm
vhodné pro zamykací zařízení	ne
Povrch korpusu	Dřevo
Počet polic	2

Barva rukojeti	kovově šedé
Užitná výška	705 mm
se soklem	ano
Tvar rukojeti	Obloukové madlo
Zamykací elektronický systém - přestavitelný	ne
Individuálně vyměnitelné číslo zámku	ne
Materiál soklu	Ocelový plech
Hloubka	450 mm
Podstavec výška	30 mm
Výška	779 mm
Barva čelní strana	kovově šedé
Barva sokl	kovově šedé
Barva korpus	kovově šedé
Tloušťka police	25 mm
Výškové nastavení v rastru	32 mm
Druh produktu	Kancelářská skříň