

**Garant****Držák destiček Medium pro čelní zapichování, levý, Rozsah Ø zápich D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 17/30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274022 17/30
GTIN	4062406094218
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275015.

**Použití:**

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

**Pozor:**

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

D<sub>1</sub> = minimální Ø pro 1. zápich / D<sub>2</sub> = maximální Ø pro 1. zápich.

**Technický popis**

Minimální Ø 1. zápichu D <sub>1</sub>	17 mm
Maximální hloubka řezu t <sub>max</sub>	18 mm
Maximální Ø 1. zápichu D <sub>2</sub>	30 mm
Způsob použití	levý
Systémový klíč	ano
Šířka zápichu w	4 mm

Druh produktu

Nožové držáky