



Skříčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s nedělenými stupňovitými čelistmi, DIN 702-4, Typ: 160



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313115 160
GTIN	2050001928702
Třída artiklu	33U

Popis

Provedení:

- Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
- Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
- Modulární systém ochranných pouzder.
- Nejkratší časy přestrojování.
- Těleso skříčidla kalené do \varnothing 315 mm.
- Velký průchozí otvor (rozměr E!).
- Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
- Základní čelisti kompatibilní se skříčidly systému „F“ a systému „Duro“.
- Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
- Přesné upínání nejmenších \varnothing .

Text upoutávky:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso skříčidla.

Základní čelisti se šikmým ozubením.

Speciální tvar s hranou proti stříkání.

Tlačítko pro výměnu čelistí.

Pojistka čelistí (3-násobná – mimo vel. 400).

Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.

Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

Použití:

Pro stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.

Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200 – 313350.

Technický popis

Středící Ø B	145 mm
Maximální počet otáček	5400 min ⁻¹
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně	5 - 170 mm
Klíč vnitřní 6hran K	12 mm
Průchod E	42 mm
Hmotnost	7,9 kg
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř	65 - 186 mm
Výška sklíčidla D	68,5 mm
Typ	160
Vnější Ø A	165 mm
Upínací zdvih na čelist S	6,5 mm
Řada	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Sklíčidlo s klínovou tyčí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3dílná, přímé ozubení Pro typ sklíčidla 160	313207 160
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160	313250 160
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 160	313200 160
Tvrdé nastavbové čelisti 3dílná sada Pro typ sklíčidla 160	313210 160
Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení Pro typ sklíčidla 160	313205 160