



## Měkké nastavbové čelisti 3dílná sada, Pro typ sklíčidla: 400



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313220 400
GTIN	2050001929136
Třída artiklu	33T

### Popis

#### Provedení:

Neodstupňované, pro vysoustružení individuálních upínacích Ø. **Jemně frézovaná** dosedací plocha, **černěná**.

#### Provedení reklamní text:

Neodstupňované, pro vysoustružení individuálních upínacích Ø

#### Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

K našroubování na kalené základní čelisti. Pro upínání obrobků právě obrobených nebo s nepravidelným tvarem, které nesmí být poškozeny. Čelisti se opracují dle tvaru obrobku.

#### Použití reklamní text:

K našroubování na kalené základní čelisti.

#### Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

#### Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhms Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

#### Upozornění:

Nastavbové čelisti z hliníku, **na poptávku.**

**Technický popis**

Šířka B	50 mm
Výška H	73 mm
Pro typ sklíčidla	400 mm
Délka L	180 mm
Šířka drážky D	18 mm
Vzdálenost otvoru b	60 mm
Šířka pera A	30 mm
Vhodné též pro typ sklíčidla	500 mm
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti klínového upínače