



Měkké nastavbové čelisti 3dílná sada, Pro typ sklíčidla: 160



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313220 160
GTIN	2050001929099
Třída artiklu	33T

Popis

Provedení:

Neodstupňované, pro vysoustružení individuálních upínacích Ø. **Jemně frézovaná** dosedací plocha, **černěná**.

Provedení reklamní text:

Neodstupňované, pro vysoustružení individuálních upínacích Ø

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

K našroubování na kalené základní čelisti. Pro upínání obrobků právě obrobených nebo s nepravidelným tvarem, které nesmí být poškozeny. Čelisti se opracují dle tvaru obrobku.

Použití reklamní text:

K našroubování na kalené základní čelisti.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhms Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Upozornění:

Nastavbové čelisti z hliníku, **na poptávku.**

Technický popis

Výška H	36 mm
Vzdálenost otvoru b	32 mm
Šířka pera A	18 mm
Pro typ sklíčidla	160 mm
Šířka drážky D	8 mm
Šířka B	20 mm
Délka L	85 mm
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Vhodné pro barevný kód	Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti klínového upínače