

Kancelářský stůl světle šedý, Šířka: 1600 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	974041 1600
GTIN	2050002048256
Třída artiklu	91Q

Popis

Provedení:

Komfortní kancelářský stůl s plynulým **nastavováním výšky** (rozsah nastavení **680 – 820 mm**). Stabilní podstavec s příčkou. Trubka opěrky nohou z 2 mm tvarové ocelové trubky, 50/50 mm, čtvercová. Tvarově spojeno s vyztužením. Optimální prostor pro nohy díky ergonomicky uspořádané kostře.

Melaminová stolní deska 25 mm silná se **světle šedým povrchem**.

Lakování:

Podnož antracitově šedá, **práškově nanášený lak**.

Tloušťka desky: 25 mm

Výškový rozsah: 680 - 820 mm

Šířka: 1600 mm

Hloubka: 800 mm

Pracovní deska tloušťka: 25 mm

Technický popis

Tvar destiček	Pravouhelník
Materiál pracovní desky	Plochá přítlačná deska s obkladem z umělé pryskyřice
Povrch pracovní desky	Světle šedý plast
Výškový rozsah	680 - 820 mm
Šířka	1600 mm

Potah pracovní desky	Melamin
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Barva povrchu pracovní desky	světle šedý
Hloubka	800 mm
Výškové nastavení pracoviště	680-820 mm
Provedení výškového nastavení	mechanická
Tloušťka desky	25 mm
Druh produktu	Kancelářský stůl

Příslušenství

Kabelová průchodka Počet pouzder 2LR	974100 2LR
Kabelová průchodka Počet pouzder 1R	974100 1R
Kabelová průchodka Počet pouzder 1M	974100 1M
Kabelová průchodka Počet pouzder 1L	974100 1L
Kabelový kanál sklopný Vhodné pro šířku stolu 1600 mm	974120 1600
Clona prostoru pro nohy Kov Vhodné pro šířku stolu 1600 mm	974111 1600
Clona prostoru pro nohy Dřevo Vhodné pro šířku stolu 1600 mm	974110 1600
Akustická dělicí příčka Typ 1600	974150 1600
Držák na PC Typ 1	974130 1