

## Kancelářský stůl buk, Šířka: 2000 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	974040 2000
GTIN	2050002048249
Třída artiklu	91Q

### Popis

#### Provedení:

Komfortní kancelářský stůl s plynulým **nastavováním výšky** (rozsah nastavení **680 – 820 mm**). Stabilní podstavec s příčkou. Trubka opěrky nohou z 2 mm tvarové ocelové trubky, 50/50 mm, čtvercová. Tvarově spojeno s vyztužením. Optimální prostor pro nohy díky ergonomicky uspořádané kostře.

Melaminová stolní deska 25 mm silná s **povrchem s bukovým dekorem**.

#### Lakování:

Podnož antracitově šedá, **práškově nanášený lak**.

Tloušťka desky: 25 mm

### Technický popis

Výškové nastavení pracoviště	680-820 mm
Provedení výškového nastavení	mechanická
Tloušťka desky	25 mm
Druh produktu	Kancelářský stůl

### Příslušenství

Kabelová průchodka Počet pouzder 2LR	974100 2LR
--------------------------------------	------------

Kabelová průchodka Počet pouzder 1R	974100 1R
Kabelová průchodka Počet pouzder 1M	974100 1M
Kabelová průchodka Počet pouzder 1L	974100 1L
Kabelový kanál sklopný Vhodné pro šířku stolu 2000 mm	974120 2000
Clona prostoru pro nohy Kov Vhodné pro šířku stolu 2000 mm	974111 2000
Clona prostoru pro nohy Dřevo Vhodné pro šířku stolu 2000 mm	974110 2000
Akustická dělicí příčka Typ 2000	974150 2000
Držák na PC Typ 1	974130 1