

Kancelářský stůl světle šedý, Šířka: 2000 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	974041 2000
GTIN	2050002048263
Třída artiklu	91Q

Popis**Provedení:**

Komfortní kancelářský stůl s plynulým **nastavováním výšky** (rozsah nastavení **680 – 820 mm**). Stabilní podstavec s příčkou. Trubka opěrky nohou z 2 mm tvarové ocelové trubky, 50/50 mm, čtvercová. Tvarově spojeno s vyztužením. Optimální prostor pro nohy díky ergonomicky uspořádané kostře.

Melaminová stolní deska 25 mm silná se **světle šedým povrchem**.

Lakování:

Podnož antracitově šedá, **práškově nanášený lak**.

Tloušťka desky: 25 mm

Výškový rozsah: 680 - 820 mm

Šířka: 2000 mm

Hloubka: 800 mm

Pracovní deska tloušťka: 25 mm

Technický popis

Potah pracovní desky	Melamin
Hloubka	800 mm
Materiál pracovní desky	Plochá přítlačná deska s obkladem z umělé pryskyřice
Povrch pracovní desky	Světle šedý plast
Barva povrchu pracovní desky	světle šedý

Výškový rozsah	680 - 820 mm
Šířka	2000 mm
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Tvar destiček	Pravoúhelník
Výškové nastavení pracoviště	680-820 mm
Provedení výškového nastavení	mechanická
Tloušťka desky	25 mm
Druh produktu	Kancelářský stůl

Příslušenství

Kabelová průchodka Počet pouzder 2LR	974100 2LR
Kabelová průchodka Počet pouzder 1R	974100 1R
Kabelová průchodka Počet pouzder 1M	974100 1M
Kabelová průchodka Počet pouzder 1L	974100 1L
Kabelový kanál sklopný Vhodné pro šířku stolu 2000 mm	974120 2000
Clona prostoru pro nohy Kov Vhodné pro šířku stolu 2000 mm	974111 2000
Clona prostoru pro nohy Dřevo Vhodné pro šířku stolu 2000 mm	974110 2000
Akustická dělicí příčka Typ 2000	974150 2000
Držák na PC Typ 1	974130 1