


**Garant****Sada očkoplochých klíčů, Počet nástrojů: 19****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952452 19
GTIN	4062406090708
Třída artiklu	91A

**Popis****Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

**Rozsah dodávky:**

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952452: 1 ks

Očkoplochý klíč GARANT č. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: po 1 ks

**Technický popis**

Hloubka v G	24
Hloubka	600 mm
Počet nástrojů	19
Šířka	200 mm
Šířka v G	8
Provedení	s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Hmotnost	2,062 kg
Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×24

Nejmenší vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

## Příslušenství

Očkoplochý klíč Rozměr klíče 13 mm	613600 13
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 8 mm	613600 8
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 16 mm	613600 16
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 14 mm	613600 14
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 19 mm	613600 19
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 20 mm	613600 20
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 12 mm	613600 12
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 6 mm	613600 6
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 22 mm	613600 22
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 7 mm	613600 7
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 11 mm	613600 11
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 24 mm	613600 24
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 10 mm	613600 10
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 9 mm	613600 9
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 21 mm	613600 21
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 15 mm	613600 15
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952452	952001 952452
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 18 mm	613600 18
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 5,5 mm	613600 5,5
Očkoplochý klíč Rozměr klíče 17 mm	613600 17