



## Tvrde nastavbové čelisti 3dílná sada, Pro typ sklíčidla: 315



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 313210 315    |
| GTIN           | 2050001929075 |
| Třída artiklu  | 33T           |

### Popis

#### Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti. Z osnovnimi čeljustmi uporabno kot stružne ali vrtalne čeljusti.

#### Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhms Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

#### Upozornění:

- **Dodatečně zakoupené nastavbové a stupňovité čelisti je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

### Technický popis

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Vzdálenost otvoru b | 54 mm  |
| Šířka pera A        | 26 mm  |
| Pro typ sklíčidla   | 315 mm |
| Délka L             | 105 mm |
| Šířka drážky D      | 12 mm  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Šířka B                | 36 mm                                      |
| Vhodné pro barevný kód | Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms  |
| Vhodné pro barevný kód | Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk |
| Druh produktu          | Čelisti klínového upínače                  |