



## Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 165



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313755 165
GTIN	2050001929778
Třída artiklu	33T

### Popis

#### Provedení:

Zešikmené pro malé upínání Ø.

**Jemně frézovaná** drážka a **přesně broušené** ozubení, **černěné**.

#### Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

#### Vhodné pro :

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhms a jiné výrobky.

#### Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

#### Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Vhodné pro barevný kód: Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk

Délka L: 82 mm

Šířka B: 32 mm

Výška H: 32 mm

Vzdálenost otvoru a: 15 mm

Vzdálenost otvoru b: 20 mm

Šířka drážky D: 12 mm

### Technický popis

Výška H	32 mm
---------	-------

Délka L	82 mm
Vzdálenost otvoru b	20 mm
Pro závit DIN 912	M10
Pro typ sklíčidla	165 mm
Šířka drážky D	12 mm
Vzdálenost otvoru a	15 mm
Šířka B	32 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo