

Garant**Držák destiček Medium-Plus pro čelní zapichování, pravý, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 94/130mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	274034 94/130
GTIN	4062406094638
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Pro břitové destičky č. 275021–275048. Označení veličiny $D_2 = 999$ odpovídá teoreticky nekonečnu.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

D_1 = minimální Ø pro 1. zápich / D_2 = maximální Ø pro 1. zápich.

Technický popis

Minimální Ø 1. zápichu D_1	94 mm
Maximální Ø 1. zápichu D_2	130 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	18 mm
Způsob použití	pravý
Systemový klíč	ano
Šířka zápichu w	3 mm

Druh produktu

Nožové držáky